



Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/11 mm



Datos de pedido

Número de pedido	260930 12/11
GTIN	
Clase de artículo	25U

Descripción

Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	14 mm
Desplazamiento central L_3	7,2 mm
Código ISO Soporte	A12M STLCR/L11
Tornillo para plaquita	269022 4
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	12 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 4	269022 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8