

**Garant****Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 8/06mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260016 8/06
GTIN	4045197651808
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Código ISO Soporte	E08K SCLCR/L06
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	5 mm
Tamaño de placa	6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	10 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	10 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	7,6 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500