



Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11 mm



Datos de pedido

Número de pedido	260930 20/11
GTIN	
Clase de artículo	25U

Descripción

Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A20R STLCR/L11
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	22 mm
Tornillo para plaquita	269022 4
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Desplazamiento central L_3	11,2 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	19 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	20 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo de amarre Tipo 4	269022 4