

Garant
**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/06mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260016 10/06
GTIN	4045197651815
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	6 mm
Longitud de la cabeza L ₁	10 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Desplazamiento central L ₃	6 mm
Código ISO Soporte	E10K SCLCR/L06
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L ₂	9,6 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500