



Cuchilla de tornear de punta, recta neutral similar a DIN 4955, HSS E, Vástago cuadrado: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	296500 12
GTIN	4045197189592
Clase de artículo	22E

Descripción

Ejecución:

Todas las dimensiones **soldadas**.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.

HSS/E – En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.

Descripción técnica

Vástago cuadrado	12 mm
Longitud total	110 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de producto	Cuchilla de tornear