

HOLEX

**Cuchilla de tornear angular para interiores derecha similar a DIN 4954, HSS E,
Ø de mango: 12Rmm**



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 296400 12R |
| GTIN | 4045197189264 |
| Clase de artículo | 22E |

Descripción

Ejecución:

Todas las dimensiones **soldadas**.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.

HSS/E – En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| para perforaciones a partir de Ø | 22 mm |
| Ø de mango | 12 mm |
| Longitud total | 180 mm |
| Material de corte | HSS E |
| Tipo de producto | Cuchilla de tornear |