

Garant
Cabezal de corte QuickTurn, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/15mm


Datos de pedido

Número de pedido	250607 25/15
GTIN	4045197650436
Clase de artículo	21U

Descripción

Ventaja:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DDJNR/L 2525M15

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1506..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 46 mm

Longitud total L: 150 mm

Calzo: 259031 29

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	32 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2525M15
Tornillo para calzo	259025 4
Longitud de la cabeza L ₁	46 mm
Brida	259038 7
Tamaño del mango	25 mm

Tamaño de placa	15 mm
Calzo	259031 29
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 4	259025 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Brida de sujeción	259350
Brida de sujeción Tipo 7	259038 7
Tornillo para calzo	259171
Brida de sujeción	259351
Calzo Tipo 29	259031 29
Brida de sujeción Tipo 6	259038 6
Calzo	259271