



Barra de mandrinar tronzadora KOMET® UniTurn®, hacia la derecha, L2 = 35 mm, Ø Dmin / ancho de tronzado w: 8/1 mm



Datos de pedido

Número de pedido	240170 8/1
GTIN	4047109072473
Clase de artículo	24S

Descripción

Ejecución:

Material de corte = BK 82.

A partir de tamaño 5, con aportación interna de refrigerante; con diámetros reducidos, el refrigerante se transmite a través del soporte.

Descripción técnica

Ø del mango d	8 mm
Soporte de apriete adecuado n.º 240100	12/8, 16/8
Profundidad de tronzado máxima p _{máx.}	2,5 mm
a	7,7 mm
Ancho de tronzado w	1 mm
para perforaciones a partir de Ø D _{min.}	8 mm
f	3,75 mm
Refrigeración interior	sí
Avance f en acero < 500 N/mm ²	0,02 mm/rev,
Longitud útil	35 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 35 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	145 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	145 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	130 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	70 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	65 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	55 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	25 m/min	S
GG(G)	adecuado	45 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Soporte de apriete para torneado KOMET UniTurn® para uso vertical (sin barra de mandrinar) Ø de mango d / Ø de perforación d1 16/8 mm

240100 16/8

Soporte de apriete para torneado KOMET UniTurn® para uso vertical (sin barra de mandrinar) Ø de mango d / Ø de perforación d1 12/8 mm

240100 12/8