



Cuchilla de torno para acanalado derecha similar a DIN 4963, HSS E, Ø de mango: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	297120 10
GTIN	4045197190642
Clase de artículo	22E

Descripción

Ejecución:

Todas las dimensiones **soldadas**.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.

HSS/E – En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.

Descripción técnica

Profundidad máxima de escotadura $t_{\text{máx.}}$	6 mm
para perforaciones a partir de Ø	20 mm
Anchura de filo	3 mm
Ø de mango	10 mm
Longitud total	160 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de producto	Cuchilla de tornear