



Plaquita de corte KOMET®, BK6115, Denominación tipo W80: 24-010



Datos de pedido

Número de pedido	236607 24-010
GTIN	4047109181052
Clase de artículo	24R

Descripción

Nota:

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

Tipo: GG(G)

Código ISO plaquita de corte: SOGX 080308-01

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,13 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	24-010
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,13 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOGX 080308-01
Serie	KUB Pentron®
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK6115
Tipo	GG(G)
Material de corte	MD

Tipo de producto

Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
GG(G)	adecuado	120 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		