

HOLEX**Cuchilla de torno para acanalado derecha similar a DIN 4963, HSS E, Ø de mango: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	297120 16
GTIN	4045197190666
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Todas las dimensiones **soldadas**.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.

HSS/E – En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de torneado tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.

Descripción técnica

Anchura de filo	4 mm
Profundidad máxima de escotadura $t_{\text{máx.}}$	10 mm
para perforaciones a partir de Ø	32 mm
Ø de mango	16 mm
Longitud total	210 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de producto	Cuchilla de torneado