

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260032 25/12
GTIN	4045197652270
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Ø perforación previa mínima D_{\min}	30 mm
Desplazamiento central L_3	17 mm
Código ISO Soporte	A25R SCLCR/L12
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 9
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Juego de tornillos para plaquita Tipo 9	269028 9
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500