

Hoja de datos



Mordaza autocentrante, aparato básico Xtric, Tipo: 80SA



Datos de pedido

Número de pedido	363000 80SA
GTIN	4069515014939
Clase de artículo	31O

Descripción

Ejecución:

- Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.
- Completamente templado y lado inferior fresado con precisión.
- Sujeción de piezas en bruto y piezas acabadas con levantamiento mínimo de mordazas / componentes.
- Sujeción perfectamente centrada mediante ajuste central.
- Girando la mordaza se puede modificar la gama de sujeción.

Aplicación:

Perfecto para mecanizado de 5 lados. Sujeción centrada.

Idóneo para:

Bocas intercambiables n.º 363010 – 363045.

Suministro:

Cuerpo de base, husillo, tuercas del husillo.

Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.º 656050, vaso n.º 642229 13, estación de montaje n.º 358595 52/96 o n.º 358595 80.

Perno de sujeción n.º 363190 52.

Nota:

Las mordazas de contacto adecuadas n.º 363010 - 363045 no están incluidas en el suministro. La posición de sujeción S2 se genera al girar la mordaza.

Descripción técnica

Fuerza de apriete máxima	25 kN
--------------------------	-------

Hoja de datos

Medidas anchos de llave	10 mm
Medidas anchos de llave	5 mm
Serie	Xtric
Peso	3,1 kg
Par máximo	85 Nm
B	75 mm
Código de colores	Xtric 80
Altura H	40 mm
L	170 mm
Medida de referencia	52 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas