


Garant**CC. T 09T304, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	260058 HB7020
GTIN	4045197699404
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 09T304 HB7020 Clase: HB7020
Rompevirutas: SS
Tolerancia: MF
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,05 - 2,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	SS

Avance f	0,05 - 2,5 mm/rev,
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado