


**Garant**
**TCMT 110202, Clase: HB7415**


### Datos de pedido

Número de pedido	260950 HB7415
GTIN	4045197672490
Clase de artículo	21G

### Descripción

TCMT 110202 HB7415 Clase: HB7415  
 Rompevirutas: TIS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 70 m/min

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1 mm
Aplicación principal	S
Radio angular	0,2 mm
Avance $f$	0,1 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 70 m/min
Rompevirutas	TIS
Condición de corte	continuo
Clase	HB7415

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado