



Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/09mm



Datos de pedido

Número de pedido	260029 25/09
GTIN	4960664541249
Clase de artículo	25U

Descripción

Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Refrigeración interior: sí

Ø de mango D_3 : 25 mm

Código ISO Soporte: A25S SCLCR/L09

Ángulo de ajuste κ : 95 grados

Plaquita de corte adecuada: CC.. 09T3..

Ø perforación previa mínima D_{\min} : 27 mm

Desplazamiento central L_3 : 13,5 mm

Descripción técnica

Tamaño de placa	9 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	27 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Código ISO Soporte	A25S SCLCR/L09
Desplazamiento central L_3	13,5 mm
Tornillo para plaquita	269022 3
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Ø de mango D _s	25 mm
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre Tipo 3	269022 3
Tornillo de amarre	269406