

Garant
TC. T 16T304, Clase: HB725


Datos de pedido

Número de pedido	260986 HB725
GTIN	4045197685568
Clase de artículo	21G

Descripción

TC. T 16T304 HB725 Clase: HB725

Rompevirutas: UM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm

 Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 250 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	UM
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	UNI
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 250 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Clase	HB725

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado