


Garant

Plaquita de corte de torneado SNMM 120412, para el arranque de virutas



Datos de pedido

Número de pedido	251386 HB7130-2
GTIN	4069515023078
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	8
Código ISO plaquita de corte	SNMM 120412
Clase	HB7130-2
Radio angular	1,2 mm
Rompevirutas	VR
Avance f	0,3 - 0,9 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	2 - 10 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Hoja de datos

Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado