

Garant

Plaquita de corte de torneado CC.T 060204, para mecanizado medio



Datos de pedido

Número de pedido	260142 HB7010-2
GTIN	4069515019682
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Material de corte	HM
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Tolerancia	M
Rompevirutas	SM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7010-2

Hoja de datos

Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado