

**Garant****Inserto de ranurado interior, a la izquierda, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 5,2/2mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	270322 5,2/2
GTIN	4045197466952
Clase de artículo	211

## Descripción

### Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.º 270200 – 270204.

## Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	1 mm
Distancia entre puntas y centro $L_3$	2,5 mm
Ø del mango $d$	5 mm
Ø mínimo $D_{\text{min.}}$	5,2 mm
Longitud de voladizo $L_1$	15 mm
Atributo del nombre de producto	$L_1 = 15 \text{ mm}$
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	250 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P

Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	30 m/min	S
GG(G)	adecuado	90 m/min	K
CuZn	adecuado	150 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		