

Garant

Plaquita de corte de torneado SNMG 120408, para desbastes



Datos de pedido

Número de pedido	251324 HB7020-2
GTIN	4069515017725
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Rompevirutas	SG
Material de corte	HM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 360 m/min
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7020-2

Hoja de datos

Aplicación principal

P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado