

**Garant**

**Inserto de ranurado interior, a la izquierda, L1 = 10 mm, Ø Dmin / W:  
6,2/1,5mm**


**Datos de pedido**

Número de pedido	270320 6,2/1,5
GTIN	4045197466907
Clase de artículo	211

**Descripción**
**Aplicación:**

Para soportes para plaquitas n.º 270200 – 270204.

**Descripción técnica**

Ø del mango d	6 mm
Ø mínimo D <sub>min.</sub>	6,2 mm
Distancia entre puntas y centro L <sub>3</sub>	3 mm
Profundidad máxima de corte t <sub>máx.</sub>	1,8 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	10 mm
Atributo del nombre de producto	L <sub>1</sub> = 10 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	250 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N

Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	30 m/min	S
GG(G)	adecuado	90 m/min	K
CuZn	adecuado	150 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		