

Garant

Plaquita de corte de torneado CCMT 120408, para el acabado



Datos de pedido

Número de pedido	260066 HB7035-2
GTIN	4069515019606
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7035-2
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Rompevirutas	SS
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408

Hoja de datos

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado