

Garant**Plaquita de corte de torneado WNMG 060408, para mecanizado medio****Datos de pedido**

Número de pedido	252064 HB7035-2
GTIN	4069515018760
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	SM
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 320 m/min
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7035-2

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado