

**Garant**

**Plaquita de corte de torneado TNMG 160408, para el acabado**



**Datos de pedido**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 251434 HB7035-2 |
| GTIN              | 4069515017923   |
| Clase de artículo | 21G             |

**Descripción técnica**

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Rompevirutas                                  | SS                       |
| Condición de corte                            | fuertemente interrumpido |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,4 mm/rev,        |
| Radio angular                                 | 0,8 mm                   |
| Material de corte                             | HM                       |
| Código ISO plaquita de corte                  | TNMG 160408              |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,3 - 2 mm               |
| Número de cambios/cortes                      | 6                        |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 150 - 350 m/min          |
| Clase                                         | HB7035-2                 |
| Aplicación principal                          | P                        |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado                  |

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado