



## Juego de barras de mandrinar de acero con RI, izquierda, Tipo: SET09



### Datos de pedido

Número de pedido	260037 SET09
GTIN	4045197657725
Clase de artículo	29W

### Descripción

#### Suministro:

En maletín de plástico.

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Código ISO Soporte	A16Q SCLCR/L09
Código ISO Soporte	A20R SCLCR/L09
Código ISO Soporte	A25R SCLCR/L09
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	18 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	23 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	10,7 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	10,5 mm

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	14,5 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	20 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	25 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	28 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud total L	200 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de plaquita 20/09 mm	260033 20/09
Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de plaquita 16/09 mm	260033 16/09
Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de plaquita 25/12 mm	260033 25/12
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500