

Garant
CC. T 060204, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	260052 HB7020
GTIN	4045197699282
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 060204 HB7020 Clase: HB7020
 Rompevirutas: SS
 Tolerancia: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,05 - 2,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 2,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm

Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado