


**Garant****CC. T 120404, Clase: CU7010**

### Datos de pedido

Número de pedido	260064 CU7010
GTIN	4045197667526
Clase de artículo	21G

### Descripción

CC. T 120404 CU7010 Clase: CU7010  
Rompevirutas: SS  
Tolerancia: MF  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 210 m/min

### Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Aplicación principal	P
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Aplicación secundaria	M

Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria	80 - 140 m/min
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 210 m/min
Rompevirutas	SS
Clase	CU7010
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	Cermet
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado