

Cadena de eslinga 2 ramales, Longitud útil: A1m



Datos de pedido

Número de pedido	086425 A1
GTIN	4032378141616
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán). Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro. Cadenas de eslingas **acortables**. La longitud de la cadena puede reducirse acortando el gancho con la horquilla.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.

Descripción técnica

Longitud útil	1 m
Ø cadena	6 mm
Capacidad de carga WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	1600 kg
Capacidad de carga WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	1120 kg
Tipo de producto	Cadena de elevacion

