

Garant**Barra de mandrinar, izquierda, Ø DS: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273811 25
GTIN	4045197500045
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

- **Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.**
- **Para asegurar la unión óptima, el par de apriete máximo del tornillo de montaje está grabado por láser en el mango.**
- **Precisión de posicionamiento máxima, así como resistencia máxima frente a las fuerzas de corte axiales y radiales.**

Idóneo para :

Soporte para plaquitas n.º 273813; 273816; 273818; 273827.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Los soportes para plaquitas se tienen que pedir por separado.

Ø de mango D₃: 25 mm

Desplazamiento central L₃: 15 mm

Longitud de la cabeza L₁: 38 mm

Longitud total L: 213 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	15 mm
Longitud de la cabeza L ₁	38 mm
Tornillo	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Longitud total L	213 mm

Ø de mango D _s	25 mm
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Tornillo apriete	279910
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9