

Garant
Cono contracción térmica, SK 50 corto, Ø de sujeción D1: 32mm

Datos de pedido

Número de pedido	302285 32
GTIN	4045197288189
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- **Acero termoestable.**
- **Tam. 3 – 5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente ¡(suavidad de marcha)!**
- **Con RFID/perforación Balluffchip.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6. Adecuado para aparato de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308600–308800, llave de apriete de AB n.º 308820– 308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.º 302410 – 302419. Aparatos de contracción, accesorios n.º 354210 – 354450, juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø de sujeción D ₁	32 mm
Ø D ₂	44 mm
Ø exterior D	53 mm
Adaptador	SK 50 corto
Norma asiento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

Accesorios

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50
	308740 50

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50

Alojamiento base de herramientas para SK para vástago cónico SK 50

354225 50

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308660 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308650 50

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308640 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308790 50

Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308610 50

Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308615 50

Unidad de refrigeración Tipo CU1

354215 CU1

Aparato de contracción Tipo SU1

354210 SU1

Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 20-32 mm

354240 20-32

Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308605 50