

Garant**Soporte de apriete acodado – 90° exterior, izquierda, Anchura del mango b: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273806 16
GTIN	4045197499998
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

- **Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.**
- **Para asegurar la unión óptima, el par de apriete máximo del tornillo de montaje está grabado por láser en el mango.**
- **Precisión de posicionamiento máxima, así como resistencia máxima frente a las fuerzas de corte axiales y radiales.**

Idóneo para :

Soporte para plaquitas n.º 273820; 273822; 273824; 273828.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Los soportes para plaquitas se tienen que pedir por separado.

Longitud de la cabeza L₁: 20,5 mm

Longitud total L: 110 mm

L₂: 29 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descripción técnica

Anchura del mango b	16 mm
L ₂	29 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20,5 mm

Tornillo	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Longitud total L	110 mm
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Soporte de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Tornillo apriete	279910
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25