

HOLEX®
TCMT 110204 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130

Datos de pedido

Número de pedido	261020 HBX130
GTIN	4045197671240
Clase de artículo	22D

Descripción

TCMT 110204 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

 Profundidad de corte a_p : 0,1 - 3,75 mm

 Avance f : 0,06 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,1 - 3,75 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Rompevirutas	MM
Aplicación principal	M
Avance f	0,06 - 0,3 mm/rev,
Clase	HBX130
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Cabezal de corte
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Número de cambios/cortes	3
Asignación de plaquitas	neutro