



## Linterna de bolsillo LED-EX con pilas, Tipo: 3AA



### Datos de pedido

Número de pedido	081521 3AA
GTIN	032705100143
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

Linterna de bolsillo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.

**Lámparas LED de alto rendimiento** resistentes a los golpes, al polvo y al agua. Con **tecnología de reflector LED**. **Lámpara de mano y casco LED fabricada con materiales ignífugos**. Haz de punto ancho, ideal para la lucha contra incendios y el frío extremo.

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

### Descripción técnica

Duración ilumin.	8 h
Ø del cabezal	35 mm
Color carcasa	GREY
Zona ATEX	zona 0
Zona ATEX	zona 20
Tipo de pila	Mignon, AA
Cantidad de pilas contenidas	3
Corriente de alumbrado	150 lm
Peso	139 g

Clase de protección IP	IP 67
Longitud total	135 mm
Característica del equipo	Apto para áreas EX
Anchura lámpara	95 m
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Lampara de LED mano

## Accesorios

Pilas de metal de litio Tamaño constructivo internacional LR6	081559 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081554 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081551 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081553 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081552 LR6