

**VBMT 160408, Clase: CA6525****Datos de pedido**

Número de pedido	261184 CA6525
GTIN	4960664492367
Clase de artículo	25E

Descripción

VBMT 160408 CA6525 Clase: CA6525
Rompevirutas: HQ
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 140 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min
Aplicación principal	M
Rompevirutas	HQ
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado