

Garant**VB.. T 110304, Clase: HB7310**

Datos de pedido

Número de pedido	261224 HB7310
GTIN	4045197696243
Clase de artículo	21G

Descripción

VB.. T 110304 HB7310 Clase: HB7310
Rompevirutas: AM
Tolerancia: G
Profundidad de corte a_p : 0,1 - 4 mm
Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 350 - 600 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	N

Rompevirutas	AM
Clase	HB7310
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBGT 110304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado