

Garant
Cono contracción térmica 3°, SK 40 A = 80, Ø de sujeción D1: 8mm


Datos de pedido

Número de pedido	302352 8
GTIN	4045197480019
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
- Con RFID/perforación Ballufchip.
- Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).

Aplicación:

- Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
- Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
- Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835. Prolongaciones para mandril de contracción térmica n.º 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210 – 304450.

Nota:

No es posible la regulación longitudinal.

Descripción técnica

Ø D ₂	14 mm
Ø de sujeción D ₁	8 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø exterior D	21 mm
Adaptador	SK 40 A = 80

Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

Accesorios

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308625 40
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Alojamiento base de herramientas para SK para vástago cónico SK 40	354225 40
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 6-12 mm	354240 6-12
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308700 40
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308615 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
	308801 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308820 40

Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 6-9 mm

354235 6-9

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308795 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308785 40

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308830 40

Tirante Mazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M

308670 40M

Aparato de contracción Tipo SU1

354210 SU1

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308760 40

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308802 40

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308635 40

Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

308610 40

Unidad de refrigeración Tipo CU1

354215 CU1

Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 6-9 mm

354236 6-9

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308620 40

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40

308740 40

Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40

308630 40

308790 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40
