


Garant

Paquete económico de macho de roscar a máquina GARANT Vap Tap HSS-E



Datos de pedido

Número de pedido	GG1326 M2,2
GTIN	4069515046428
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Machos para roscar universal GARANT Vap Tap. Se puede utilizar de **forma fiable** en una amplia **gama de materiales**. **Longitud optimizada del cuello y de la ranura** para la **evacuación mejorada de las virutas** para las roscas **profundas**. **Material de corte HSS-E** de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la **resistencia al desgaste**. **Superficie vaporizada** que reduce el desgaste por adherencia del material de aportación. **Como el número: 132642.**

Nota:

Hasta $\leq$ M16, contenido de 5 piezas por juego.

A partir de $\geq$ M18, contenido de 3 piezas por juego.

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	1,75 mm
Norma	DIN 371
Material de corte	HSS E
Paso de rosca	0,45 mm
Ø de mango D _s	2,8 mm

Hoja de datos

Número de filos Z	2
Número de ranuras de sujeción	2
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Vástago cuadrado □	2,1 mm
Profundidad de rosca	6,6 mm
Contenido	5
Ø de rosca	2,2 mm
Longitud total L	45 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M2,2
Recubrimiento	vaporizado
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Serie	Vap Tap
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	18 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	18 m/min	P

Hoja de datos

Acero < 750 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	6 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	15 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG1326 M2,2