

duMONT**Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSS Ajuste JS9, Tipo: 5B1****Datos de pedido**

Número de pedido	290420 5B1
GTIN	662600555122
Clase de artículo	29J

Descripción**Ejecución:**

Tam. de 4B1 a 8C1 adicionalmente con redondeado de cantos 45°.

Para desbarbar cantos de ranura vivos.

Aplicación:

Para la fabricación eficaz de ranuras de chaveta según DIN 6885 en un paso.

Nota:

- **Para el tam. 2A usar el n.º 290405 2A.**
- **Ajustes P9 y H9 suministrables a petición.**
- **Entre 1/3 y 2/3 del paso levantar un poco el empujador de presión y la brocha se endereza sola.**

Material de corte: HSS

Long. brocha: 273 mm

Ancho de ranura de chaveta: 5 mm

Profundidad de ranura de chaveta: 2,3 mm

para Ø de taladro según DIN 6885: 12 - 17 mm

Longitud brochado acero: 8 - 40 mm

Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima: 600 kg

Descripción técnica

Profundidad de ranura de chaveta	2,3 mm
para Ø de taladro según DIN 6885	12 - 17 mm
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima	600 kg
Long. brocha	273 mm
Ancho de ranura de chaveta	5 mm
Anchura del dorso	6,46 mm
Longitud brochado acero	8 - 40 mm
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Herramienta de empuje

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		