



Cuchilla de tornear angular para interiores derecha similar a DIN 4954, HSS E, Ø de mango: 6mm



Datos de pedido

Número de pedido	296400 6
GTIN	4069515024617
Clase de artículo	22E

Descripción

Ejecución:

Todas las dimensiones **soldadas**.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.

HSS/E – En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.

Descripción técnica

para perforaciones a partir de Ø	16 mm
Longitud total	125 mm
Ø de mango	6 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de producto	Cuchilla de tornear