



**Cuchilla de tornear angular para interiores derecha similar a DIN 4954, HSS E, Ø de mango: 12mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	296400 12
GTIN	4069515024709
Clase de artículo	22E

**Descripción**

**Ejecución:**

Todas las dimensiones **soldadas**.

**Aplicación:**

Aplicación universal, velocidades de corte medias.

**HSS/E** – En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.

**Descripción técnica**

Longitud total	180 mm
Ø de mango	12 mm
para perforaciones a partir de Ø	22 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de producto	Cuchilla de tornear