

Garant

Plaquita de corte WNMG acabado 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 060404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2980 060404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	6
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Contenido	251952 HB7130-2
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	2 mm
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,25 mm
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060404

Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2980 060404