

Garant**Master Mute barra de mandrinar A.. SDUCR 93°, para plaquitas de corte reversibles DC., derecha****Datos de pedido**

Número de pedido	265014 32/11
GTIN	4069515024679
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

Es posible acortar la barra de perforación hasta una longitud de $L_{\min}$. Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	40 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	288 mm
Código ISO Soporte	A32X SDUCR/L11
Serie	Master Mute
Ø de mango D_s	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Calzo	269005 18
Tornillo para calzo	269013 8
Longitud de voladizo L_1	192 mm
Desplazamiento central L_3	22 mm

Ángulo de ajuste κ	93 grados
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
L_{min}	192 mm
Rosca de conexión	G1/2
Tipo de boca	derecha
Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265014-32/11>