

Garant**Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 080408****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2983 080408
GTIN	4067263094951
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Tolerancia	M
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	M
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	6
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2,75 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	252070 HB7130-2
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Cantidad	30

Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2983 080408