



Linterna de bolsillo LED-EX con pilas, Tipo: 4AAZOOM



Datos de pedido

Número de pedido	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Linterna de bolsillo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.

Lámparas LED de alto rendimiento resistentes a los golpes, al polvo y al agua.

Con **tecnología de reflector LED. Lámpara de mano y casco LED con función de zoom.** El haz de luz se puede enfocar (cono de luz de 16° – 33°). Sistema óptico patentado.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Descripción técnica

Duración ilumin.	8 h
Cantidad de pilas contenidas	4
Color carcasa	amarillo
Ø del cabezal	35 mm
Corriente de alumbrado	130 - 165 lm
Zona ATEX	zona 0
Zona ATEX	zona 20
Tipo de pila	Mignon, AA
Peso	176 g

Clase de protección IP	IP 67
Longitud total	170 mm
Característica del equipo	Apto para áreas EX
Anchura lámpara	100 mm
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Lámpara de LED mano

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081553 LR6
Pilas de metal de litio Tamaño constructivo internacional LR6	081559 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081554 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081552 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081551 LR6