

Garant**Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 060404****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2984 060404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	30
Contenido	252062 HB7140-2
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Número de cambios/cortes	6
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060404
Tolerancia	M
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	2 mm
Material de corte	MD
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Aplicación principal	M

Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2984 060404