

**Garant****Barra de mandrinar MD, derecha, Longitud de alcance / placa: 100/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268732 100/06
GTIN	4045197545862
Clase de artículo	21V

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	GCCT 06020.
Desplazamiento central $L_3$	9,15 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 11
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	15,52 mm
Código ISO Soporte	E12M SGLCR/L06
Tamaño de placa	6 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción $L_2$	11,33 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7

Juego de tornillos para plaquita Tipo 11

269028 11

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200