

Garant

Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 080408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2984 080408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	MD
Contenido	252070 HB7140-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_{p\min.}$	0,55 mm
Cantidad	30
Número de cambios/cortes	6
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408

Profundidad de corte _{p.máx.}	2,75 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2984 080408