

**Plaquita de corte WNMG acabado 50 unidades, HBT020, Tamaño: 080404****Datos de pedido**

Número de pedido	GG3927 080404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,75 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 mm/min
Recubrimiento	TiCN
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Número de cambios/cortes	6
Contenido	251939 HBT020
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	50
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3927 080404
