

Garant

Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 060404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2986 060404
GTIN	4067263094906
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2,75 mm
Contenido	252062 HB7130-2
Cantidad	50
Número de cambios/cortes	6
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060404
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M

Material de corte	HM
Tolerancia	M
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2986 060404